


Garant
CC. T 060204, Tipo: CU7010


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260052 CU7010
GTIN	4045197667267
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 060204 CU7010 Tipo: CU7010

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 210 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 210 m/min
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	80 - 140 m/min
Rompitrucoli	SS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	CU7010
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura