


**CCMT 120404, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260202 CA125P
GTIN	4960664017614
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 260 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Tolleranza	M
Rompitrucioli	GK
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Tipo	CA125P
Codice ISO Inserto	CCMT 120404

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura