

**CCMT 120408, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260204 CA125P
GTIN	4960664017621
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	CA125P
Rompitrucioli	GK
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 260 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura