

**Garant****CC. T 060204, Tipo: HB7020**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260052 HB7020
GTIN	4045197699282
Classe articolo	21G

## Descrizione

CC. T 060204 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,05 - 2,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 400 m/min

## Descrizione tecnica

Rompitrucioli	SS
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 2,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 400 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura