

**CCMT 120412, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260206 CA125P
GTIN	4960664017638
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 120412
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Tolleranza	M
Tipo	CA125P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	GK
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 260 m/min

Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura