

**CCMT 060202, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 260 m/min
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	CA125P
Rompitrucioli	GK
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura