

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/15mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250610 25/15
GTIN	4045197650528
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 7
Set di molle	259044 2
Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Sottopiacchetta	259031 28
Misura inserto	15 mm
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 2525M15
Dimensione codolo	25 mm
Set spine elastiche	259047 2
Leva	259015 8
Inserto adatto	DN.. 1506..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per leva Modello 7	259018 7
Leva Modello 8	259015 8
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Sottoplacchetta Modello 28	259031 28
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500