

**DCMX 11T304 Wiper, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260388 CA125P
GTIN	4960664017959
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCMX 11T304
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitrucoli	WP
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,15 - 1 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CA125P
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura