

**DC. T 070204, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260382 CA125P
GTIN	4960664018130
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tipo	CA125P
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Rompitrucioli	HQ
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura