



Giravite pneumatico dinamometrico, Modello: S2465-L



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079162 S2465-L
GTIN	
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di **6,3 bar** e al Ø interno indicato del tubo flessibile.

Gli avvitatori a pistola PRO S24 sono dotati di una funzione di spegnimento per un'elevata qualità di avvitamento. Questi utensili soddisfano i requisiti del settore in termini di prestazioni, precisione e robustezza. Gli avvitatori PRO di piccole dimensioni, ergonomicamente ben bilanciati, sono maneggevoli e produttivi e consentono una facile regolazione della coppia.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Attacchi per bit	F 6,3
Campo di coppia	0,8-6,5 Nm
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Lunghezza	232 mm
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M5

Scheda tecnica

Fabbisogno massimo d'aria	870 l/min
Numero massimo giri	1000 min ⁻¹
Rumorosità	87 dB(A)
Alimentazione	Funzionamento ad aria compressa
Peso	0,8 kg
Forma	Cilindro
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s ²
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Avvitatori