

**DCMT 070208, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260486 CA125P
GTIN	4960664018086
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	CA125P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 070208
Rompitrucioli	GK

Impiego principale	P
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura