

**DCMT 070204, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CA125P
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Rompitrucoli	GK
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura