

**DC. T 11T308, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Tipo	CA125P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Impiego principale	P
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	GK
Materiale da taglio	HM

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura