

**CNMG 120404, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250102 CA115P
GTIN	4960664042913
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	PQ
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	180 - 400 m/min
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Tipo	CA115P
Avanzamento $f$	0,13 - 0,4 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura