

**DC. T 11T304, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	CA125P
Rompitrucioli	GK
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 260 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura