

**VBMT 110304, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261174 CA125P
GTIN	4960664016662
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Tipo	CA125P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	HQ
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 260 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura