

**CNMM 160616, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	1,6 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Rompitrucioli	PX
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 380 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Tipo	CA115P
Codice ISO Inserto	CNMM 160616
Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	continuo

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura