

**CNMG 190612, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250383 CA115P
GTIN	4960664043019
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,28 - 0,88 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 380 m/min
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA115P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	1 - 10 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMG 190612
Rompitrucioli	PH

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura