

**DNMG 150608, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	CA115P
Rompitrucioli	PQ
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura