

**DNMG 150604, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250796 CA115P
GTIN	4960664046256
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CA115P
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,15 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	180 - 400 m/min
Rompitrucioli	PMG
Codice ISO Inserto	DNMG 150604

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura