


**CNMM 190612, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,
Tipo	CA115P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	170 - 380 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rompitrucioli	PX
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMM 190612
Profondità di taglio $a_p$	1 - 11 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura