

**VBMT 160408, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Tipo	CA115P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 340 m/min
Rompitrucoli	HQ
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	continuo

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura