

**VBMT 160404, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261182 CA115P
GTIN	4960664040483
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	HQ
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 340 m/min
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Tipo	CA115P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura