

**Garant****Mandrino MicroClamp cilindrico, L = 100, Modello: 0,2-6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302407 0,2-6
GTIN	4045197672889
Classe articolo	31H

**Descrizione****Esecuzione:**

- Per rotazione oraria e antioraria.
- Concentricità radiale  $\leq 0,005$  mm.
- Coppia trasmissibile 7 Nm.
- Numero di giri consentito 60000 1/min.
- Azionamento sul fianco del mandrino.
- Coppia di serraggio consentita 2Nm.
- Campo di serraggio 0,2 – 6,4 mm.

**Fornitura:**

Inclusa chiave di serraggio con impugnatura a T Dim. 2.

**Descrizione tecnica**

$\varnothing D_2$	16 mm
$\varnothing$ Campo di serraggio $D_1$	0,2 - 6,4 mm
$\varnothing$ Codolo d	20 mm
$\varnothing$ Esterno D	25 mm
Tolleranza codolo	h6
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 18000 min <sup>-1</sup>
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Micro-mandrino

