

**CNMG 120408 Wiper, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250213 CA115P |
| GTIN | 4960664042418 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Materiale da taglio | HM |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 3 mm |
| Condizione di taglio | continuo |
| Rompitrucioli | WQ |
| Tipo | CA115P |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 180 - 400 m/min |
| Avanzamento f | 0,14 - 0,5 mm/gir, |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Impiego principale | P |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Codice ISO Inserto | CNMG 120408 |

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura