

**CNMG 120408, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250212 CA115P
GTIN	4960664046003
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CA115P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rompitrucioli	PMG
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Condizione di taglio	continuo
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

