



Laser a linee incrociate autolivellante GLL, Modello: GLL12V



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	468490 GLL12V
GTIN	4053423303292
Classe articolo	46T

Descrizione

Esecuzione:

Linee incrociate verdi per una perfetta visibilità anche con pessime condizioni di luce. Grazie all'alloggiamento rinforzato in gomma e alla classe di protezione IP65, i laser sono adatti all'uso robusto nei cantieri e sono sinonimo di durata. Fissaggio comodo, rapido e sicuro grazie al supporto universale LB 10 professional con magneti molto potenti. La doppia alimentazione consente di passare agevolmente dalle batterie agli ioni di litio alle batterie alcaline, eliminando i tempi di inattività.

La circonferenza completa sul piano orizzontale e le due sul piano verticale permettono una serie di nuove applicazioni per marcare, orientare e livellare contemporaneamente in interni. Ampia area di impiego, fino a 120 m, con l'ausilio del ricevitore LR 7 Professional (accessori).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Batteria agli ioni di litio da 12 V, caricabatterie rapido, supporto universale LB 10, morsetto per solaio, bersaglio laser, borsa e L-Boxx.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Lunghezza	162 mm
Altezza	139 mm
Colore del laser	verde
Campo di livellamento	± 4 grado
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 65
Serie	GLL
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth®
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2 Ah
Filettatura per treppiede	1/4 pollici
Filettatura per treppiede	5/8 pollici
Portata con ricevitore	100 m
Limite di errore	± 0,3 mm/m
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Classe laser	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Portata	30 m
Larghezza	89 mm
Peso	960 g
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Laser a linee incrociate