

**CNMG 160612, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250377 CA115P
GTIN	4960664042982
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Rompitrucioli	PH
Profondità di taglio a_p	1 - 10 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 380 m/min
Avanzamento f	0,28 - 0,88 mm/gir,
Impiego principale	P
Tipo	CA115P
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura