

**CNMG 190608, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250382 CA115P
GTIN	4960664043002
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	170 - 380 m/min
Profondità di taglio $a_p$	1 - 10 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	PH
Codice ISO Inserto	CNMG 190608
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento $f$	0,28 - 0,88 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Tipo	CA115P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura