

**CNMG 160616, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Tipo	CA115P
Codice ISO Inserto	CNMG 160616
Raggio di curvatura	1,6 mm
Rompitrucioli	PH
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	170 - 380 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,28 - 0,88 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_p$	1 - 10 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura