


**CNMM 120408, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250491 CA115P
GTIN	4960664043040
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PX
Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	1 - 11 mm
Codice ISO Inserto	CNMM 120408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v _c applicazione principale	170 - 380 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Tipo	CA115P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura