


**WN.G 080408, Tipo: CA115P**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252114 CA115P
GTIN	4960664046409
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo	CA115P
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	WN.G 080408
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	PMG
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura