

**CNMM 160612, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250497 CA115P
GTIN	4960664043088
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_p$	1 - 11 mm
Rompitrucioli	PX
Tipo	CA115P
Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento $f$	0,25 - 0,9 mm/gir,
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMM 160612
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	170 - 380 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura