


**CNMG 190616, Tipo: CA115P**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250384 CA115P
GTIN	4960664043026
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Raggio di curvatura	1,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	170 - 380 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 190616
Rompitrucioli	PH
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA115P
Avanzamento $f$	0,28 - 0,88 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	1 - 10 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura