

**DNMG 150608, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250797 CA115P
GTIN	4960664046263
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Rompitrucioli	PMG
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CA115P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura