

**DNMG 150608, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 380 m/min
Rompitrucoli	PH
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Tipo	CA115P
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura