

**DNMG 150612, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Rompitrucoli	PMG
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	CA115P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura