



Chiavi dinamometriche senza testa a innesto, Coppia max.: 400Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	656220 400
GTIN	4013288193827
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica molto robusta e ad asta unica (quadro di manovra maschio da 1/2 pollice) con impugnatura ergonomica bicomponente, cricchetto reversibile con 45 denti. La facilità di regolazione e la maggiore garanzia del valore preimpostato sono assicurate da un segnale acustico e tattile di innesto al raggiungimento dei valori di scala e da una leggibilità ottimale sulla scala principale e di regolazione fine. Chiaro meccanismo di rilascio di tipo sonoro e tattile al raggiungimento del valore di coppia impostato. Per serraggio orario. **Unità di misura: Nm, lbfft.**

Funzione:

La chiave si sblocca con un "segnale" (acustico e tattile) ed è subito pronta per l'impiego.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

Rispetto al valore visualizzato **solo con serraggio orario: $\pm 3\%$.**

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Descrizione tecnica

Coppia massima	400 Nm
----------------	--------

Scheda tecnica

Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [I ₂]	25,5 mm
Metodo di misura	Coppia
Alloggiamento per testa a innesto	14×18 mm
Taratura	O1
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Norma	DIN EN ISO 6789
Campo di coppia	80 - 400 Nm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Lunghezza della leva senza testa a innesto [I ₁]	589,5 mm
Metrologia	meccanico
Display	analogico
Divisione della scala, 1 tacca =	1 Nm
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Peso	1960 g
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	615 mm
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Lunghezza complessiva L	665 mm
Feedback	segnale acustico
Precisione di misura della coppia	± 3 %
Risoluzione	Nm
Risoluzione	lbfft
Segnalazione dello sblocco	acustico
Segnalazione dello sblocco	tattile
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Funzione Knick	no
Funzione Slipper	no
QuickRelease/funzione di cambio rapido	no

Scheda tecnica

Lancetta rattrapante

no

Tipo di prodotto

Chiavi dinamometriche

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/656220-400>