

**DNMG 150612, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250893 CA115P
GTIN	4960664040841
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 380 m/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rompitrucioli	PH
Tipo	CA115P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura