


**SNMG 120404, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	180 - 400 m/min
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Rompitrucioli	PQ
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Tipo	CA115P
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura