


TNMG 160404, Tipo: CA115P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251582 CA115P
GTIN	4960664046324
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CA115P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rompitrucioli	PMG
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Impiego principale	P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura