



Data logger, Modello: 174H



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474202 174H
GTIN	4029547027772
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Pratico data logger con display. Memoria interna per 16000 valori di misura. Elevata sicurezza dei dati anche in caso di batteria scarica. Cadenza di rilevamento impostabile tra 1 min. e 24 h. Durata della batteria > 1 anno (ciclo di misurazione 15 min., 25 °C). Lettura dei dati rapida e intuitiva tramite USB-C. Software professionale con funzione di esportazione in Excel per la programmazione del dispositivo di registrazione e l'analisi dei dati, oltre che per la registrazione in formato PDF. Misurazione aggiuntiva e memorizzazione dell'umidità relativa.

Fornitura:

Inclusi supporti da parete, 2 batterie n. art. 081560 Dim. CR2032, cavo USB 2.0 per trasmissione dati e certificato di collaudo.

Descrizione tecnica

Errore massimo temperatura	±0,5 °C
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Altezza	18,5 mm
Larghezza	38 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Intervallo di misurazione temperatura	-20 - 70 °C
Lunghezza	60 mm
Taratura	I6
Numero di batterie contenute	2
Intervallo di misurazione umidità relativa	0 - 100 %
Errore massimo umidità relativa	±3 %
Interfaccia	Interfaccia USB
Memoria	16000 valori misurati
Tipo di prodotto	Data logger

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/474202-174H>