

**TNMG 160408, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Tipo	CA115P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	PQ
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	180 - 400 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160408

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura