

**VNMG 160404, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251752 CA115P
GTIN	4960664042159
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Rompitrucioli	PQ
Impiego principale	P
Tipo	CA115P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura