

**WNMG 080404 Wiper, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252113 CA115P
GTIN	4960664044269
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Avanzamento f	0,14 - 0,55 mm/gir,
Tipo	CA115P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Rompitrucioli	WQ
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura