

**WNMG 080408 Wiper, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252015 CA115P
GTIN	4960664044221
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Tipo	CA115P
Rompitrucioli	WP
Profondità di taglio a_p	0,3 - 1,2 mm
Avanzamento f	0,06 - 0,42 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WNMG 080408

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura