

**WNMG 080408, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252014 CA115P
GTIN	4960664044719
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	HQ
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	CA115P
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura