


**WNMG 080416, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252118 CA115P
GTIN	4960664046423
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	WNMG 080416
Rompitrucioli	PMG
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	1,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA115P
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Insero per tornitura