

**WNMG 080408 Wiper, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252115 CA115P
GTIN	4960664044276
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	WQ
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,14 - 0,55 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	WNMG 080808
Tipo	CA115P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura