

**CC. T 060204, Tipo: CA115P**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260092 CA115P |
| GTIN            | 4960664045396 |
| Classe articolo | 25E           |

## Descrizione tecnica

|  |                      |
|--|----------------------|
| Avanzamento f                                    | 0,05 - 0,25 mm/gir,  |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm               |
| Materiale da taglio                              | HM                   |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura             |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                    |
| Tolleranza                                       | M                    |
| Rompitrucioli                                    | HQ                   |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 2,5 mm         |
| Tipo   | CA115P               |
| Condizione di taglio                             | continuo             |
| Codice ISO Inserto                               | CCMT060204-HQ CA115P |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 90 - 270 m/min       |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Impiego principale | P                      |
| Tipo di prodotto   | Inserito per tornitura |